



HYDROCLEAN

Haute pression et brumisation



Hydrobrum' 2L



Nouveau coffret

- Composants électromécaniques
- Facilité de réglages des temps de Marche/Arrêt



Les +

- » Simplicité de réglage et de montage
- » Robustesse
- » Lecture des temps de marche arrêt par simple afficheur

Caractéristiques

- **Pompe** : vilebrequin 1450tr/min, 3 pistons céramiques
- **Moteur** : électrique monophasé
- **Débit** : 2L/min
- **Pression** : 80 bar
- **Capot** : tôle alu anodisé
- **Lecture des temps de marche et arrêt**
- **Mémorisation des paramètres en cas de coupure de courant**
- **Dimensions (cm)** : L45 x H50 x P35

Équipement standard

- **Buses** : 15
- **Kit accessoires**
- **Filtre bocal mural**

Options

- **Coffret de gestion** : par sonde de température et d'hygrométrie
- **Coffret de puissance** : gestion par commande extérieure

REFERENCE	KIT	RACCORD	DEBIT		MOTEUR	POMPE			POIDS
			l/min	l/h	Type	Marque	tr/min	Huile	kg
BHYDROBRUM2L15BUSES	15 buses	laiton	2	120	Mono	ANNOVI	1450	15W40	35.5



Parc d'activités de Gohélève Sud - 56920 Noyal-Pontivy
 Tél : 02 97 25 93 00 - Fax : 02 97 25 93 09
 Email : contact@hydroclean-hp.fr - Site : www.hydroclean-hp.fr

Suivez-nous





Avantages

- **Maintien des performances laitières** : quand la température atteint 32°C, les baisses de production laitière peuvent atteindre 20% à 30%.
- **Moins de mouches** : les vaches ne tapent plus et gardent les griffes = confort pour l'animal et confort de travail.
- **Baisse efficace de la température jusqu'à 10°C** : agit sur la prise alimentaire, la santé et la reproduction de l'animal

Avantages

- **Abaissement des températures**
- **Réduction des pertes**
- **Maintien de la fertilité**
- **Amélioration sanitaire**
- **Abaissement des odeurs**
- **Bien-être**

Livré avec

Articles	Références	Kit raccords 15 buses laiton
	B182151S	1 couronne de 25m
	B182138S	1 coude changement de direction
	B182135S	15 supports buses
	B182139S	1 raccord fin de ligne
	B182136S	15 buses
	BBOU24S	2 bouchons
	221018S + 222016S +221030S	Filtre bocal + cartouche + support
	B182142S	20 colliers de fixation
	B182145	1 raccord début de ligne complet
	B182143S	1 pince coupe tube

